



# TP-CA202

ADAPTACION CAJA CUCHILLA TP-CA2012  
A COSECHADORAS VASSALLI®:  
960 23" – 1200 23" – 1500 28"  
MOD. 1988 A 1996

## KIT BASE PARA CAJA MANDO CUCHILLA



El kit de adaptación no incluye  
la caja cuchilla TP-CA2012  
La imagen es ilustrativa

**TP-CA2012**




TEL: 02273 442214

CONTACTO@TECPEREZ.COM.AR

WWW.TECNOLOGIAPEREZ.COM.AR





Nº	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
1	TP-CA202B	BASE CAJA CUCHILLA P/VASSALLI	1
2	TP-CA302	TALON CAJA CUCHILLA P/KIT TP-CA202	1
3	TP-CA137	CUBETA DE RESINA	1
5		BULON GRADO 5 USS – 5/16 x 2	1
		TUERCA USS AUTOFRENANTE 5/16	1
		ARANDELA PLANA 5/16	1
6		BULON GRADO 5 USS – 5/16 x 1	2
		TUERCA USS EUTOFRENANTE 5-16	2
		ARANDELA PLANA 5/16	2
7		BULON GRADO 5 USS – ½ x 13 x 2	4
		TUERCA AUTOFRENANTE USS – ½ x 13 H	4
		ARANDELA PLANA 1/2	4
8		BULON GRADO 5 USS – 7/16 x 1-1/4	3
		TUERCA USS AUTOFRENANTE 7/16	3
		ARANDELA PLANA 7/16	3
9		BULON GRADO 5 USS – 3/8 x 1-1/2	6
		TUERCA AUTOFRENANTE USS – 3/8	6
		ARANDELA PLANA 3/8	6
10	C 126	CORREA	1

## **AJUSTES FINALES**

Poner en marcha a bajas revoluciones, observar movimientos y tensión de la correa.

La caja **TP-CA2012** esta engrasada de fábrica, recomendamos no agregarle en sus primeras horas de trabajo, solamente engrasar el muñón inferior al finalizar el día de trabajo de 2 a 3 bombazos.

En la parte central y en la parte superior de la caja **TP-CA2012** hay alemites, de los cuales podemos elegir a la hora de engrasar el que este en una posición cómoda.

El excesivo engrase produce temperaturas altas de trabajo, la temperatura normal es de 70º.

Recomendamos grasa multiplex EP2 (elf).

Ver calcos con horas de engrase.

TECNOLOGIA PEREZ® comercializa piezas de reposición de la marca TECNOLOGIA PEREZ® y no piezas originales.

La marca Vassalli® no posee ninguna asociación o relación comercial con la empresa TECNOLOGIA PEREZ®.



**TEL: 02273 442214**  
**contacto@tecperez.com.ar**